

**CCMT 09T308, Nuance: PV720****Données de commande**

N° commande	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	HQ
Nuance	PV720
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 270 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage