



Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 16-20mm



Données de commande

N° commande	428500 16-20
GTIN	5051102212230
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5 – 16. Micromètres d'intérieur pour une précision maximale. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté.

Modèle "Micro" avec résolution optimisée de 2 µm.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge	166 mm
------------------------------------	--------

Plage de mesure	16 - 20 mm
Dim. a	0,5 mm
Profondeur de mesure standard	66 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,002 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Tête de rechange XT Plage de mesure 16-20 mm	428605 16-20
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/100	428510 3/100
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 16-20 mm	428745 16-20
Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 16-20 mm	428746 16-20

