


CCMT 09T302, Nuance: PV720

Données de commande

N° commande	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	PV720
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 270 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage