



DC. T 070204, Nuance: PV720



Données de commande

N° commande	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 270 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Nuance	PV720
Brise-copeaux	HQ
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2

Tolérance

M

Type de produit

Plaquette pour tournage