



Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 150-175mm



Données de commande

N° commande	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Construction légère en tube résistant au flambage. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. **Surfaces de mesure trempées et rodées sphériquement.** Vernier et parties de lecture chromés mats. A partir de la plage de mesure 100 – 125 mm, avec isolation thermique et dispositif de blocage.

Livraison:

Micromètre livré dans un étui.

Description technique

Ø tambour micrométrique	20 mm
Ø broche	8 mm
Plage de mesure	150 - 175 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	7 µm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Etalonnage	B10
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 2 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre d'intérieur Plage de mesure maximale 200 mm

022450 200

ÉtalonnageMicromètres d'intérieur Plage de mesure maximale 200 mm

022440 200