

**DC. T 11T304, Nuance: PV720****Données de commande**

N° commande	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 270 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	PV720
Brise-copeaux	HQ
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage