

Garant**Table de mesure à 2 points DM1, Plage de mesure maximale: 135mm****Données de commande**

N° commande	428030 135
GTIN	4045197412089
Classe d'article	41B

Description**Exécution:**

Exécution robuste pour une utilisation directe sur le centre de tournage / fraisage. Pour le contrôle de diamètres intérieurs et extérieurs, de la concentricité, de gorges et d'épaisseurs, avec une **répétabilité de 2 µm**. Utilisables avec comparateurs ou indicateurs de précision avec Ø de tige de 8 h6 et Ø de boîtier maximal de 62 mm (comparateur non fourni).

Avantage(s):

Temps de mesure et de préparation courts; modèle robuste nécessitant peu d'entretien.

Livraison:

Instrument de mesure entièrement monté; avec 2 paires de disques de mesure à revêtement TiN (1xØ 8 mm / 1xØ 13 mm), 3 clés mâles coudées (ouv. 3, 4 et 5).

Description technique

Plage d'utilisation int.	18 - 135 mm
Largeur	167 mm
Longueur	202 mm
Plage d'utilisation ext.	6 - 130 mm

Force de mesure	2,6 N
Métrologie	analogique
Type de produit	Appareil de mesure 2 points

Accessoires

Palpeur de rechange DM1 Ø disque de mesure 13 mm	428035 13
Palpeur de rechange DM1 Ø disque de mesure 8 mm	428035 8