

 Mahr**Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 175-200mm****Données de commande**

N° commande	427800 175-200
GTIN	2050001053671
Classe d'article	43A

**Description****Exécution:**

**Construction légère en tube résistant au flambage.** Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. **Surfaces de mesure trempées et rodées sphériquement.** Vernier et parties de lecture chromés mats. A partir de la plage de mesure 100 – 125 mm, avec isolation thermique et dispositif de blocage.

**Livraison:**

Micromètre livré dans un étui.

**Description technique**

Ø broche	8 mm
Ø tambour micrométrique	20 mm
Plage de mesure	175 - 200 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	7 µm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Etalonnage	B10
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 2 touches

**Services**

Étalonnage Micromètres d'intérieur Plage de mesure maximale 200 mm

022440 200

Étalonnage DAkkSMicromètre d'intérieur Plage de mesure maximale 200 mm

022450 200