



## Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 200-225mm



### Données de commande

N° commande	428500 200-225
GTIN	5051102001353
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur XT** à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5 – 16. Micromètres d'intérieur pour une précision maximale. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté.

#### Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

#### Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

#### Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

### Description technique

Profondeur de mesure standard	115 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	265 mm

Dim. a	0,5 mm
Plage de mesure	200 - 225 mm
Erreur admissible	0,008 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 300 mm	022500 300
---	------------

## Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 225 mm	484030 225
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 210 mm	484030 210