



Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 25-35mm



Données de commande

N° commande	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5 – 16. Micromètres d'intérieur pour une précision maximale. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Description technique

Profondeur de mesure standard	80 mm
Plage de mesure	25 - 35 mm

Dim. a	0,5 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	428510 4/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 25-35 mm	428745 25-35
Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 25-35 mm	428746 25-35

