

**Mahr****Micromètre d'intérieur pour grandes plages de mesure, Plage de mesure: 100-900mm****Données de commande**

N° commande	427900 100-900
GTIN	4059192005894
Classe d'article	43A

**Description****Exécution:**

**Construction légère en tube résistant au flambage.** Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. **Surfaces de mesure trempées et rectifiées sphériquement.** Une surface de mesure réglable. Becs de mesure, vernier et parties de lecture chromés mats. **Utilisables immédiatement sans auxiliaire de réglage.**

**Précision:**

$(4 + L/100) \mu\text{m}$ .

**Livraison:**

Micromètre, rallonges 427950.

**Accessoire(s):**

Rallonges 427950.

**Description technique**

Rallonge	25; 50; 100; 200; 400 mm
Ø tambour micrométrique	17,5 mm
Ø broche	7,5 mm
Plage de mesure	100 - 900 mm
Lecture	0,01 mm

Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S4
Type de produit	Micrometre d'interieur

### Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 100-900 mm	020480 100-900
Etalonnage DAkkS Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 100-900 mm	020490 100-900

### Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Longueur 50 mm	427950 50
Rallonge pour micromètres d'intérieur Longueur 800 mm	427950 800
Rallonge pour micromètres d'intérieur Longueur 100 mm	427950 100
Rallonge pour micromètres d'intérieur Longueur 25 mm	427950 25
Rallonge pour micromètres d'intérieur Longueur 200 mm	427950 200
Rallonge pour micromètres d'intérieur Longueur 400 mm	427950 400