



Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 3



Données de commande

N° commande	376508 3
GTIN	4045197226280
Classe d'article	32S

Description

Exécution:

Avec base horizontale pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Longueur totale	90 mm
Dist. trous f	31,6 mm
Ø alésage d	7,2 mm
Dist. trous e	19 mm
Vis de calage	M8×45 mm
Force arrêt P1	1800 N

Force arrêt P2	2500 N
Hauteur totale	205 mm
Type	376508 3
Hauteur serrage H	32 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical