



Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 50-65mm



Données de commande

N° commande	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5 – 16. Micromètres d'intérieur pour une précision maximale. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Dim. a	0,5 mm

Plage de mesure	50 - 65 mm
Profondeur de mesure standard	80 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Tête de rechange XT Plage de mesure 50-65 mm	428605 50-65
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 50-65 mm	428745 50-65
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 50-65 mm	428746 50-65