



## Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 4



### Données de commande

N° commande	376508 4
GTIN	4020772390310
Classe d'article	32S

### Description

#### Exécution:

Avec base horizontale pour fixation sur des plaques de montage, etc.

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série** ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

### Description technique

Vis de calage	M10×89 mm
Longueur totale	143 mm
Dist. trous e	32 mm
Force arrêt P2	3470 N
Force arrêt P1	2500 N
Dist. trous f	45 mm

Hauteur totale	218 mm
Ø alésage d	8,3 mm
Type	376508 4
Hauteur serrage H	43 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical