



## Sauterelle à serrage vertical avec base verticale, Type: 2



### Données de commande

N° commande	376510 2
GTIN	4020772007812
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Avec base verticale pour fixation sur traverses et pour les constructions soudées.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série** ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

### Description technique

Ø alésage d	5,5 mm
Vis de calage	M6×35 mm
Hauteur totale	144,5 mm

Dist. trous e	20 mm
Longueur totale	78 mm
Force arrêt P2	1200 N
Force arrêt P1	800 N
Type	6802J
Hauteur serrage H	28,5 - 32 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical