



Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 6-8mm



Données de commande

N° commande	428500 6-8
GTIN	5051102212407
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Modèle "Micro" avec résolution optimisée de 2 µm.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Description technique

Plage de mesure	6 - 8 mm
Profondeur de mesure standard	58 mm
Dim. a	1,9 mm

Profondeur de mesure avec rallonge	121 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,002 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/63	428510 1/63
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Tête de rechange XT Plage de mesure 6-8 mm	428605 6-8
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 6-8 mm	428745 6-8
Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 6-8 mm	428746 6-8