



Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 8-10mm



Données de commande

N° commande	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Modèle "Micro" avec résolution optimisée de 2 µm.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Description technique

Profondeur de mesure standard	58 mm
Plage de mesure	8 - 10 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	121 mm

Dim. a	1,9 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,002 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Tête de rechange XT Plage de mesure 8-10 mm	428605 8-10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/63	428510 1/63
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 8-10 mm	428745 8-10
Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 8-10 mm	428746 8-10