

Etau haute pression CN version LC, Type: 125



Données de commande

N° commande	360510 125
GTIN	4250364401500
Classe d'article	31F

Description

Exécution:

- Encombrement réduit; rapport optimal entre la capacité de serrage et la longueur totale.
 Contrôle optique de la force de serrage à l'aide de 4 repères circulaires. Reproductibilité de la pression de serrage maximale grâce à la butée fixe intégrée.
- · Corps de base en fonte sphéroïdale particulièrement rigide, bords inférieur et supérieur rectifiés; parallélisme des mors 0,02 mm.
- Y compris alésages 25H6 M10 pour systèmes de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Caractéristique:

- · Système "Clic" à changement rapide pour mors rapportés/étagés. Temps de préparation courts et flexibilité élevée.
- · Broche entièrement protégée et nitrurée (sécurité de fonctionnement accrue, parecopeaux optimisé, opérations de nettoyage minimisées).

Utilisation:

Système de serrage universel pour centres d'usinage.

Livraison:

Avec 2 mors étagés, 1 manivelle, 4 brides de serrage et 1 clé mâle coudée.

Accessoire(s):

- · Kit de réglage et d'assemblage, voir 360530.
- · Butée de pièce et manivelle de rechange, voir 360555; 352650 et 360800.
- · Rallonge de manivelle, voir 360850.
- · Mors de serrage, voir également 361380 361770 et 362390 362600.
- · Mors étagés de rechange, voir 361400; 361420 ou 361295; 361296.
- · Boulons 360025.
- · Plaques d'adaptation pour changement rapide des mors Xtric 361293; 361294 réf. 125.

- · Plaques d'adaptation 361297 et 361298 réf. 125. Remarque(s):
- Mors rapportés système Click pour le perçage près des bords et le serrage de pièces à usiner plates,
 voir 361950; 361960; 361970.
- · Mors étagés, voir 361400; 361420; 361295; 361296.

Description technique

Force de serrage maximale	40 kN
Code couleur pour accessoires adaptés	LC-GARANT
Туре	125
Longueur totale L	446 mm
Rainure longitudinale l H7	20 mm
Hauteur mors h	39,5 mm
m	180 mm
Longueur corps de base a	398 mm
Rainure transversale n H7	20 mm
Plage de serrage d	131 - 313 mm
Hauteur corps de base c −0,02	100 mm
t	144 mm
Poids	34 kg
r ±0,015	118 mm
Plage de serrage b	0 - 182 mm
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 18 mm	360530 18
Paire de mors de serrage, lisses Pour largeur mors 125 mm	362420 125



Rallonge de manivelle	360850
Renvoi d'angle Pour type 125-200	360570 125-200
Paire de mors rapportés (côté étagé) Pour type 125	361970 125
Paire de mors autoplaqueurs Pour largeur mors 125 mm	362460 125
Paire de mors douxAcier de cémentation 21MnCr5 Pour type 125	360520 125
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 12 mm	360530 12
Paire de mors rapportés système «Clic», acier trempé Pour type 125	361960 125
Mors de basefixe Pour type 125	361520 125
Mors étagémobile Pour type 125	360468 125
Paire de lamelles de rechange Pour largeur mors 125 mm	362620 125
Paire de mors de serrage avec surface d'appui étagée Pour largeur mors 125 mm	362560 125
Mors adaptateurmobile Pour type 125	361600 125
Renvoi d'angle Pour type 125	360580 125
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 22 mm	360530 22
Broches de rechange Type 125	360821 125
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10	360025 12M10
Jeu de racleurs de filets Type 125	360822 125
Mors prismatiques, paireAcier trempé Pour type 125	360540 125
Butée de pièce	360555
Paire de mors de serrage avec rainures longitudinales et transversales Pour largeur mors 125 mm	362400 125
Manivelle de rechange Pour type 125/200	360800 125/200
Console Pour type 125XL	361230 125XL
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 14 mm	360530 14
Mors adaptateurfixe Pour type 125	361620 125
	361950 125



Paire de mors rapportés système «Clic», acier trempé Pour type 125

Paire de mors de base doux Pour largeur mors 125 mm	362520 125
Mors de basemobile Pour type 125	361500 125
Paire de mors à lamelle-ressort Pour largeur mors 125 mm	362600 125
Paire de mors prismatiques Pour largeur mors 125 mm	362500 125
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 16 mm	360530 16
Morsmobile Pour type 125	361660 125
Jeu de racleurs Type 125	360823 125
Mors étagéfixe Pour type 125	360469 125