

Mors prismatiques, paire Acier trempé, Pour type: 125**Données de commande**

N° commande	360540 125
GTIN	4250364401487
Classe d'article	31F

Description**Utilisation:**

Serrage de pièces rondes, vertical 16 – 74 mm; horizontal 12 – 40 mm.

Description technique

Pour code couleur	Basic
Pour code couleur	LC
Pour code couleur	LC-GARANT
Pour code couleur	TC
Pour code couleur	Titan
Pour code couleur	Titan2/TitanSense
Pour code couleur	LCV125G
Pour code couleur	NC8
Largeur mors b	125,6 mm
Longueur mors l	15 mm

Pour type	125
Hauteur mors h	39,8 mm
Type de produit	Mors pour étaux