



Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, inoxydable, Type: 3



Données de commande

N° commande	376620 3
GTIN	4020772008963
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.

Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Hauteur totale	48,5 mm
Force arrêt P2	2500 N
Vis de calage	M8x45 mm
Dist. trous f	22-31,8 mm
Dist. trous e	25,7 mm
Longueur totale	206 mm

Force arrêt P1	1800 N
Ø alésage d	6,5 mm
Type	6830NIJ
Hauteur serrage H	32 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal