



## Sauterelle à serrage vertical avec base verticale pour montage latéral, Type: 4



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 376520 4      |
| GTIN             | 4020772007911 |
| Classe d'article | 35A           |

### Description

#### Exécution:

Avec base à 90° pour montage latéral.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série** ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

### Description technique

|                |          |
|----------------|----------|
| Vis de calage  | M8x65 mm |
| Dist. trous f  | 32 mm    |
| Hauteur totale | 280 mm   |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Force arrêt P2    | 3000 N                         |
| Longueur totale   | 141 mm                         |
| Force arrêt P1    | 2000 N                         |
| Ø alésage d       | 8,5 mm                         |
| Dist. trous e     | 32 mm                          |
| Type              | 6803J                          |
| Hauteur serrage H | 60 mm                          |
| Type de produit   | Sauterelles à serrage vertical |