



Sauterelle à serrage horizontal avec base verticale, Type: 4



Données de commande

N° commande	376630 4
GTIN	4020772008208
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Avec base verticale pour fixation sur traverses et pour les constructions soudées.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Vis de calage	M8×65 mm
Force arrêt P1	2000 N
Ø alésage d	8,5 mm
Hauteur totale	97 mm
Longueur totale	287 mm
Force arrêt P2	3000 N
Dist. trous e	41 mm

Type	6832J
Hauteur serrage H	59 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal