



## Sauterelle à tige coulissante avec base verticale, Type: 2



### Données de commande

N° commande	376710 2
GTIN	4020772008413
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Avec **transmission à genouillère**. Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.

- **Rivets en acier inoxydable, articulations graissées.**
- **Avec guidage long à tige coulissante.**
- **Poignée actionnable dans toutes les positions angulaires.**
- **Avec vis de calage traitées et galvanisées.**
- **Base horizontale amovible pour fixation sur des parois en tôle.**
- **Avec vis de calage traitées et zinguées.**
- **Base horizontale amovible pour fixation sur des parois en tôle.**

#### Utilisation:

Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux, travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

#### Accessoire(s):

Pied angulaire 376730.

#### Remarque(s):

- **Réf. 0 et 3 également disponibles en acier inoxydable!**

### Description technique

Force arrêt P (pression / traction)	2000 N
-------------------------------------	--------

Ø alésage d	5,6 mm
Filet face front. sauterelle	M16×1,5 mm
Vis de calage	M6×25 mm
Course de serrage	26 mm
Largeur base horizontale K	50 mm
Dist. trous f	31,8 - 36 mm
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis	20 mm
Hauteur totale H	85,5 mm
Longueur totale L	244 mm
Type	6841J
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante

---

## Accessoires

Pied angulaire robuste Type 2	376730 2
Pied angulaire robuste Type 5	376730 5
Pied angulaire robuste Type 3	376730 3