



Sauterelle à serrage horizontal avec base à 90°, Type: 2



Données de commande

N° commande	376640 2
GTIN	4020772008277
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Avec base à 90° pour montage latéral.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Ø alésage d	5,6 mm
Dist. trous f	25,5 mm
Hauteur totale	94 mm
Force arrêt P1	1000 N
Force arrêt P2	1200 N

Dist. trous e	20 mm
Vis de calage	M6x35 mm
Longueur totale	162 mm
Type	6833J
Hauteur serrage H	48 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal