



Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 1



Données de commande

N° commande	376508 1
GTIN	4045197226266
Classe d'article	32S

Description

Exécution:

Avec base horizontale pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Dist. trous e	16 mm
Longueur totale	51,5 mm
Force arrêt P1	500 N
Force arrêt P2	710 N
Ø alésage d	3 mm
Hauteur totale	77 mm

Dist. trous f	24 mm
Vis de calage	M5x30 mm
Type	376508 1
Hauteur serrage H	19 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical