



Sauterelle à serrage vertical avec base verticale pour montage latéral, Type: 2



Données de commande

N° commande	376520 2
GTIN	4020772007898
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Avec base à 90° pour montage latéral.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Force arrêt P1	1000 N
Ø alésage d	6,1 mm
Vis de calage	M6x35 mm

Dist. trous f	25,5 mm
Hauteur totale	176,5 mm
Force arrêt P2	1200 N
Dist. trous e	20 mm
Longueur totale	77 mm
Type	6803J
Hauteur serrage H	35 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical