



Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, Type: 2



Données de commande

N° commande	376625 2
GTIN	4045197229922
Classe d'article	32S

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Dist. trous e	26 mm
Vis de calage	M6x40 mm
Dist. trous f	25 mm
Force arrêt P1	1200 N
Ø alésage d	5,5 mm
Longueur totale	163 mm
Force arrêt P2	1400 N
Hauteur totale	54 mm
Type	376625 2

Hauteur serrage H	24 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal