



Sauterelle à tige coulissante avec base verticale, Type: 3



Données de commande

N° commande	376710 3
GTIN	4020772008420
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Avec **transmission à genouillère**. Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.

- **Rivets en acier inoxydable, articulations graissées.**
- **Avec guidage long à tige coulissante.**
- **Poignée actionnable dans toutes les positions angulaires.**
- **Avec vis de calage traitées et galvanisées.**
- **Base horizontale amovible pour fixation sur des parois en tôle.**
- **Avec vis de calage traitées et zinguées.**
- **Base horizontale amovible pour fixation sur des parois en tôle.**

Utilisation:

Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux, travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Accessoire(s):

Pied angulaire 376730.

Remarque(s):

- **Réf. 0 et 3 également disponibles en acier inoxydable!**

Description technique

Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis	25 mm
---	-------

Force arrêt P (pression / traction)	2500 N
Course de serrage	32 mm
Filet face front. sauterelle	M 20×1,5 mm
Ø alésage d	6,5 mm
Vis de calage	M8×35 mm
Largeur base horizontale K	60 mm
Dist. trous f	29,5 - 42,5 mm
Hauteur totale H	108 mm
Longueur totale L	302,5 mm
Type	6841J
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante

Accessoires

Pied angulaire robuste Type 2	376730 2
Pied angulaire robuste Type 5	376730 5
Pied angulaire robuste Type 3	376730 3