



Sauterelle à serrage horizontal avec base à 90°, Type: 3



Données de commande

N° commande	376640 3
GTIN	4020772008284
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Avec base à 90° pour montage latéral.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Dist. trous f	28,5 mm
Longueur totale	206 mm
Force arrêt P1	1800 N
Ø alésage d	6,8 mm
Vis de calage	M8×45 mm

Hauteur totale	86,5 mm
Dist. trous e	24 mm
Force arrêt P2	2500 N
Type	6833J
Hauteur serrage H	40 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal