



Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 2



Données de commande

N° commande	376508 2
GTIN	4045197226273
Classe d'article	32S

Description

Exécution:

Avec base horizontale pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Force arrêt P1	1200 N
Vis de calage	M6×50 mm
Hauteur totale	140 mm
Dist. trous e	12,5 mm
Ø alésage d	5,2 mm
Force arrêt P2	1500 N

Dist. trous f	27 mm
Longueur totale	74,5 mm
Type	376508 2
Hauteur serrage H	22,5 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical