



Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, Type: 3



Données de commande

N° commande	376625 3
GTIN	4020772390358
Classe d'article	32S

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Hauteur totale	68,5 mm
Ø alésage d	6,6 mm
Longueur totale	190 mm
Dist. trous f	31,6 mm
Dist. trous e	26 mm
Force arrêt P2	2300 N
Vis de calage	M8X50 mm
Force arrêt P1	1650 N
Type	376625 3

Hauteur serrage H	33 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal