

**Règle plate, Précision 0, Longueur: 500mm****Données de commande**

N° commande	460300 500
GTIN	4045197206633
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

Les règles sont en acier spécial, rectifiées sur toutes les arêtes. Avec section rectangulaire.

Utilisation:

Pour des contrôles de très grande précision.

Remarque(s):

Modèle en acier inoxydable livrable usine.

Description technique

Longueur	500 mm
Forme	Section rectangulaire
Forme	A
Section largeur $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Section hauteur $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle	0,007 mm
Norme	DIN 874
Précision	0
Attribut des noms de produit	Précision 0
Matériau	Acier spécial
Étalonnage	F7
Type de produit	Règles plates

Services

Étalonnage DAkkSRègle plate Longueur maximale 750 mm

026090 750

Étalonnage Règles plates Longueur maximale 500 mm

026080 500