



## Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, Type: 4



### Données de commande

N° commande	376625 4
GTIN	4045197229946
Classe d'article	32S

### Description

#### Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.**

### Description technique

Hauteur totale	90 mm
Ø alésage d	8,8 mm
Dist. trous f	43 mm
Force arrêt P1	2500 N
Force arrêt P2	3500 N
Vis de calage	M10×90 mm
Dist. trous e	41,2 mm
Longueur totale	273 mm
Type	376625 4

Hauteur serrage H	45 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal