



## Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, Type: 4



### Données de commande

N° commande	376610 4
GTIN	4020772008093
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.

Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série** ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

### Description technique

Dist. trous f	29-43 mm
Force arrêt P2	3000 N
Hauteur totale	75 mm
Longueur totale	287 mm
Vis de calage	M8×65 mm
Force arrêt P1	2000 N

Ø alésage d	8,5 mm
Dist. trous e	41 mm
Type	6830J
Hauteur serrage H	45 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal