

**Règle plate, Précision 0, Longueur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	460300 1000
GTIN	4045197206640
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

Les règles sont en acier spécial, rectifiées sur toutes les arêtes. Avec section rectangulaire.

Utilisation:

Pour des contrôles de très grande précision.

Remarque(s):

Modèle en acier inoxydable livrable usine.

Description technique

Longueur	1000 mm
Section hauteur $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
Section largeur $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Forme	Section rectangulaire
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle	0,012 mm
Forme	A
Norme	DIN 874
Précision	0
Attribut des noms de produit	Précision 0
Matériau	Acier spécial
Étalonnage	F7
Type de produit	Règles plates

Services

Etalonnage Règles plates Longueur maximale 1000 mm

026080 1000