

Sauterelle à tige coulissante avec base horizontale, Type: 0



Données de commande

N° commande	376715 0
GTIN	4045197226778
Classe d'article	325

Description

Exécution:

Avec **transmission à genouillère.** Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.

Utilisation:

Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux, travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Remarque(s):

· Réf. 0 et 3 également disponibles en acier inoxydable!

Description technique

Ø alésage d	4,4 mm
Course de serrage	16 mm
Vis de calage	M4×20 mm
Largeur base horizontale K	27 mm
Dist. trous f	15,9 mm

Dist. trous e	15,9 mm
Force arrêt P (pression / traction)	450 N
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis	12,7 mm
Hauteur totale H	38 mm
Longueur totale L	140,5 mm
Туре	376715 0
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante