



Sauterelle à serrage horizontal avec verrouillage de sécurité, Type: 3



Données de commande

N° commande	376650 3
GTIN	4020772008819
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Rivets en acier inoxydable.
- Coussinets cémentés.
- Articulation graissée.
- Complètes avec vis de calage traitées et zinguées.
- Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
- Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.
- Système de retenue des vis de calage.

Utilisation:

Grâce au verrouillage de sécurité breveté tant à l'état ouvert que fermé, ces sauterelles sont idéales en présence de vibrations et lors du montage en hauteur.

Description technique

Force arrêt P1	1800 N
Dist. trous f	22-31,8 mm
Dist. trous e	25,7 mm
Hauteur totale	48,5 mm
Force arrêt P2	2500 N

Vis de calage	M8×45 mm
Longueur totale	206 mm
Ø alésage d	6,5 mm
Type	6830SJ
Hauteur serrage H	32 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal