



## Sauterelle à serrage horizontal avec base verticale, Type: 0



### Données de commande

N° commande	376630 0
GTIN	4020772008154
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Avec base verticale pour fixation sur traverses et pour les constructions soudées.

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série** ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

### Description technique

Hauteur totale	33 mm
Ø alésage d	4,6 mm
Vis de calage	M4x25 mm
Dist. trous e	11,5-15,5 mm
Force arrêt P2	400 N
Force arrêt P1	250 N
Longueur totale	79 mm

Type	6832J
Hauteur serrage H	20 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal