

**Règle plate, Précision 0, Longueur: 1500mm****Données de commande**

N° commande	460300 1500
GTIN	4045197206657
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

Les règles sont en acier spécial, rectifiées sur toutes les arêtes. Avec section rectangulaire.

Utilisation:

Pour des contrôles de très grande précision.

Remarque(s):

Modèle en acier inoxydable livrable usine. Attention: **ces références sont livrées port dû.**

Description technique

Section hauteur $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Section largeur $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle	0,017 mm
Forme	Section rectangulaire
Longueur	1500 mm
Forme	A
Norme	DIN 874
Précision	0
Attribut des noms de produit	Précision 0
Matériau	Acier spécial
Étalonnage	F7
Type de produit	Règles plates

Services

Etalonnage Règles plates Longueur maximale 2000 mm

026080 2000