



Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, Type: 5



Données de commande

N° commande	376610 5
GTIN	4020772008109
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.

Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Force arrêt P1	3000 N
Longueur totale	321 mm
Dist. trous e	41,5 mm
Vis de calage	M8x65 mm
Ø alésage d	8,5 mm
Force arrêt P2	5000 N

Dist. trous f	41,5 mm
Hauteur totale	73 mm
Type	6830J
Hauteur serrage H	46 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal