



## Sauterelle à tige coulissante avec levier réversible, Type: 7



### Données de commande

N° commande	376760 7
GTIN	4020772092665
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

- **Construction très robuste avec guidage à tige coulissante.**
- **Tige coulissante et levier synchrones.**
- **Corps de base en fonte malléable.**
- **Pièces du levier et tige coulissante en acier pour traitement thermique, galvanisées et passivées.**
- **Vis de calage traitées.**
- **Boulons trempés, coussinets frittés sans entretien.**
- **Pour forces de serrage élevées.**
- **Corps de base bruni en fonte malléable.**

#### Utilisation:

- **Pour un serrage / ouverture rapides lors de la fabrication en série.**
- **Comme sauterelles poussées et tirées.**
- **Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux.**
- **Pour le serrage lors de travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.**

### Description technique

Poids	4,28 kg
-------	---------

Force arrêt P (pression / traction)	25000 N
Ø alésage d	10,5 mm
Longueur corps de base f	198 mm
Dist. trous k	12 mm
Dist. trous g	54 mm
Vis de calage	M12×50 mm
Dist. trous l	45 mm
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis	22 mm
Dist. trous m	45 mm
Course de serrage	75 mm
Largeur corps de base n	84 mm
Hauteur totale H	285 mm
Longueur totale L	355 mm
Type	6842PL
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante