



Réglet de précision en acier inoxydable, graduation laser, Longueur: 500mm



Données de commande

N° commande	461400 500
GTIN	2050001063748
Classe d'article	46R

Description

Exécution:

En **acier inoxydable** spécial avec chants rectifiés. Modèle large. Graduation en mm sur les deux bords. Excellente lisibilité grâce à la surface et aux graduations précises.

Graduation gravée en profondeur au rayon laser. **Graduation de haute précision.** Surface. Particulièrement robustes et résistants à l'usure. **Testé individuellement et marqué du n° d'identification.**

Description technique

Section, épaisseur	1 mm
Longueur	500 mm
Section, largeur	30 mm
Etalonnage	F10
Erreur admissible	0,1 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500/2 mm	026200 500/2
--	--------------