



Sauterelle à tige coulissante lourde, Type: 3



Données de commande

N° commande	376720 3
GTIN	4020772094232
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- **Construction très robuste avec guidage à tige coulissante.**
- **Tige coulissante et levier synchrones.**
- **Corps de base en fonte malléable.**
- **Pièces du levier et tige coulissante en acier pour traitement thermique, galvanisées et passivées.**
- **Vis de calage traitées.**

Utilisation:

- **Pour un serrage / ouverture rapides lors de la fabrication en série.**
- **Comme sauterelles poussées et tirées.**
- **Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux.**
- **Pour le serrage lors de travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.**

Description technique

Dist. trous e	41 mm
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis	30 mm
Force arrêt P (pression / traction)	4000 N
Ø alésage d	6,5 mm

Vis de calage	M8×35 mm
Dist. trous g	36 mm
Dist. trous f	44 mm
Course de serrage	32 mm
Hauteur totale H	116 mm
Longueur totale L	309 mm
Type	6842
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante