



## Sauterelle à serrage horizontal avec verrouillage de sécurité, Type: 4



### Données de commande

N° commande	376650 4
GTIN	4020772008826
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

- Rivets en acier inoxydable.
- Coussinets cémentés.
- Articulation graissée.
- Complètes avec vis de calage traitées et zinguées.
- Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
- Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.
- Système de retenue des vis de calage.

#### Utilisation:

Grâce au verrouillage de sécurité breveté tant à l'état ouvert que fermé, ces sauterelles sont idéales en présence de vibrations et lors du montage en hauteur.

### Description technique

Dist. trous e	41 mm
Force arrêt P2	3000 N
Dist. trous f	29-43 mm
Hauteur totale	75 mm
Longueur totale	287 mm

Vis de calage	M8×65 mm
Ø alésage d	8,5 mm
Force arrêt P1	2000 N
Type	6830SJ
Hauteur serrage H	45 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal