

TAJIMA
Réglet inoxydable, Longueur: 150 mm

Données de commande

N° commande	461620 150
GTIN	4975364041203
Classe d'article	46R

Description
Exécution:

En acier **inoxydable**, surface dépolie et graduations précises. Graduation en mm sur le bord supérieur, en 1/2 mm sur la bord inférieur. Tableau de conversion pouces / métriques et tableau des Ø de perçage sur la face arrière.

Matériau: Acier inoxydable, INOX

Etalonnage: F8

Erreur admissible: 0,12 mm

Section, largeur: 15 mm

Section, épaisseur: 0,5 mm

Description technique

Section, épaisseur	0,5 mm
Section, largeur	15 mm
Longueur	150 mm
Etalonnage	F8
Erreur admissible	0,12 mm
Norme	CE I
Graduation bord supérieur	1 mm
Graduation bord inférieur	1/2 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Réglets en acier

Services

Etalonnage Réglés Longueur maximale 500 mm	016100 500
Marquage inscription au laser Type	018940