



## Sauterelle à serrage horizontal avec base verticale, Type: 1



### Données de commande

N° commande	376630 1
GTIN	4020772008161
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Avec base verticale pour fixation sur traverses et pour les constructions soudées.

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.**

### Description technique

Vis de calage	M5x30 mm
Force arrêt P1	800 N
Force arrêt P2	1100 N
Hauteur totale	43 mm
Ø alésage d	5,2 mm
Dist. trous e	13-14,5 mm
Longueur totale	120 mm

Type	6832J
Hauteur serrage H	25,5 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal