



## Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, inoxydable, Type: 0



### Données de commande

N° commande	376620 0
GTIN	4020772008932
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.

Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.**

### Description technique

Force arrêt P2	400 N
Longueur totale	79 mm
Dist. trous e	11,5-14,5 mm
Vis de calage	M4x25 mm
Dist. trous f	16 mm
Hauteur totale	23 mm

Ø alésage d	4,6 mm
Force arrêt P1	250 N
Type	6830NIJ
Hauteur serrage H	14,5 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal