



Sauterelle à tige coulissante lourde, Type: 5



Données de commande

N° commande	376720 5
GTIN	4020772008581
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Construction très robuste avec guidage à tige coulissante.
- Tige coulissante et levier synchrones.
- Corps de base en fonte malléable.
- Pièces du levier et tige coulissante en acier pour traitement thermique, galvanisées et passivées.
- Vis de calage traitées.

Utilisation:

- Pour un serrage / ouverture rapides lors de la fabrication en série.
- Comme sauterelles poussées et tirées.
- Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux.
- Pour le serrage lors de travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis	38 mm
Course de serrage	40 mm
Dist. trous e	41 mm
Dist. trous g	41 mm

Dist. trous f	50 mm
Ø alésage d	8,5 mm
Force arrêt P (pression / traction)	10000 N
Vis de calage	M12×50 mm
Hauteur totale H	137,5 mm
Longueur totale L	380 mm
Type	6842
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante