



Sauterelle à tige coulissante Modèle court, Type: 2



Données de commande

N° commande	376700 2
GTIN	4020772008543
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Vis calibrées traitées.

- **Construction compacte grâce à la poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Utilisation:

- **Fixation directe sur des parois en tôle.**
- **Dans des dispositifs avec filetage frontal.**

Accessoire(s):

Pied angulaire 376730.

Remarque(s):

- **En acier inoxydable sur demande.**

Description technique

Filet face front. sauterelle	M 16x1,5 mm
Vis de calage	M6x25 mm

Course de serrage	21,5 mm
Force arrêt P (pression / traction)	1000 N
Hauteur totale H	73 mm
Longueur totale L	161,5 mm
Type	6844J
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante

Accessoires

Pied angulaire robuste Type 3	376730 3
Pied angulaire robuste Type 5	376730 5
Pied angulaire robuste Type 2	376730 2