

**HOLEX****Règle de montage modèle étroit, Précision 1, Longueur: 3000mm****Données de commande**

N° commande	460800 3000
GTIN	4045197225979
Classe d'article	42G

**Description****Exécution:**

Réalisées en acier profilé en I avec alésages d'allègement. Avec surfaces de contrôle finement rectifiées. Faces latérales également rectifiées. Partie centrale avec effet martelé.

**Modèle étroit, précision 1.****Livraison:**

Avec rapport de conformité usine.

**Remarque(s):**

Attention: la livraison s'effectue en **port dû**. Livrés dans un coffret en bois.

**Description technique**

Poids	26 kg
Longueur	3000 mm
Section, largeur	40 mm
Section, hauteur	140 mm
Etalonnage	F7

Norme	DIN 874
Précision	1
Attribut des noms de produit	Précision 1
Matériau	Acier profilé en I
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Règles de montage

### Services

Etalonnage Règles plates Longueur maximale 3000 mm	026080 3000
--	-------------